



Einfache Bedienung durch automatisches Türschließsystem und Dämpfungsfunktion

Benutzerfreundlich, robust und große Präsentationsfläche

SCHOTT Termofrost® Prisma Cool: Schiebe- und Schwinglastürsysteme für halbvertikale Kühlregale

Produktbeschreibung

SCHOTT Termofrost® Prisma Cool ist ein halbvertikales Lastürsystem mit einer großen Sichtfläche für eine gute Präsentation der gekühlten Lebensmittel. Es kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit Robustheit und ansprechender Lebensmittelpräsentation.

Das System ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich:

- SCHOTT Termofrost® Prisma Cool slide mit Schiebetüren
- SCHOTT Termofrost® Prisma Cool swing mit Schwingtüren

SCHOTT Termofrost® Prisma Cool slide ist ideal für schmale Gänge oder kleine Läden und bietet flache Türvarianten. Ein großer Vorteil ist die Kombination aus mühelos zu öffnenden und selbstschließenden Türen, die mit ihrem automatischen Türschließsystem sowohl den Kundenkomfort als auch die Energieeffizienz erhöhen. Darüber hinaus sorgen kugelgelagerte Rollen für eine reibungslose und leichte Öffnungsbewegung der Türen.

SCHOTT Termofrost® Prisma Cool swing erleichtert das Nachfüllen für das Personal und die einfache Entnahme für den Kunden. Alle Türen können gleichzeitig geöffnet werden, ohne dass sich die Türen überlappen, so dass jederzeit ein bequemer Zugriff auf alle Waren möglich ist. Dieses System ist ausschließlich mit Flachglas ausgestattet.

Beide Varianten sind in verschiedenen Farben bedruckbar, mit volltransparenter Türkante oder Blende erhältlich und auch mit entspiegeltem Glas verfügbar. Die ergonomischen Griffe in Edelstahloptik ermöglichen dem Nutzer eine intuitive Bedienung. Die Selbstschließfunktion der Türen trägt zu einer erhöhten Energieeffizienz bei. Die Dämpfungsfunktion sorgt für eine leise und sanfte Schließbewegung der Türen. Beide Varianten sind mit Doppelverglasung und in verschiedenen Größen je nach individuellem Bedarf erhältlich.

Nutzen Sie die Vorteile

- Türsysteme mit großer Präsentationsfläche
- Einfache Nachrüstung an allen Standard-Halbvertikalkühlmöbeln
- Selbstschließende Funktion trägt zu einer erhöhten Energieeffizienz bei
- Anti-Slam-Funktion sorgt für eine lange Lebensdauer
- Dämpfungsfunktion für höchste Benutzerfreundlichkeit



Ergonomischer Griff der Schiebetüren



Offenhaltefunktion der Schwingtüren zum einfachen Nachfüllen und Herausnehmen

SCHOTT

Technische Spezifikationen

			SCHOTT Termofrost® Prisma Cool	
Beschreibung	Typ		Schiebe- oder Schwingtüren	
	Anwendung		Halbvertikale Kühlregale	
Typische Systemkonfiguration	Türen/Set		2	
Glas	Erhältlich für beide Produktvarianten		▪ Flaches Isolierglas mit wärmereflektierender Beschichtung (Low-e)	
	Variante mit Schiebetüren		▪ Transparente vertikale Kante oder bedruckt ▪ Antireflektierende Konfigurationen optional	
Standardabmessung (in mm)	Variante mit Schiebetüren	Breite	▪ 1250 mm (Türbreite 637 mm) ▪ 1875 mm (Türbreite 949,5 mm) ▪ Andere Abmessungen auf Anfrage	
		Höhe	Mehrere Lösungen auf Anfrage	
	Variante mit Schwingtüren	Höhe	Mehrere Höhen verfügbar	
		Breite	Zwei Türenbreite 1250 mm (Türbreite 614±1 mm), andere Abmessungen auf Anfrage	
Griff	Variante mit Schiebetüren		Schiebegriff aus Edelstahl	
	Variante mit Schwingtüren		Zuggriff aus Aluminium	
Türöffnungsfunktionen			▪ Selbstschließend ▪ Offenhaltend ▪ Sanft schließend ▪ Dämpfungsfunktion	
Beleuchtungsmöglichkeiten	Erhältlich für beide Produktvarianten		▪ Regalbeleuchtung ▪ Deckenbeleuchtung	
	Variante mit Schwingtüren		▪ Vertikal auf dem Pfosten	
U-Wert	Variante mit Schiebetüren	Flat glass	Transparent	1,2
			Bedruckt	1,2
	Variante mit Schwingtüren			1,1