



Klare Sicht auf Tiefkühlprodukte dank hochisolierender Isolierglaseinheiten.

Wo Funktionalität auf Performance trifft

Termofrost® Classic: Bewährte Leistung für Tiefkühlmöbel

Produktbeschreibung

Die Termofrost® Classic Türsysteme wurden für die Präsentation von Tiefkühlprodukten in vertikalen Tiefkühlmöbeln im Lebensmitteleinzelhandel entwickelt. Diese Produktreihe bietet eine große Auswahl an Lösungen, nicht nur hinsichtlich Design und Einsatzbedingungen im Markt, sondern auch in Bezug auf Größen, Farben und Griffvarianten.

Die Basis dieses Systems bildet eine bewährte und robuste Rahmenkonstruktion, die verschiedene Türkonfigurationen innerhalb des Termofrost® Classic Portfolios ermöglicht:

Passive Türen mit Isolierglaseinheiten ohne zusätzliche Heizelemente:

- Termofrost® Classic X
- Termofrost® Classic AGD

Beheizte Türen für anspruchsvolle Klimabedingungen mit beheiztem Glas und beheizten Türprofilen:

- Termofrost® Classic X heated
- Termofrost® Classic AGD heated

Alle Termofrost® Classic Türen sind mit Dreifach-Isolierglaseinheiten ausgestattet.

Die innere Glasscheibe der passiven Türen ist mit einer Antibeschlagfolie versehen, die unter definierten Betriebsbedingungen die Kondensatbildung deutlich reduziert und so eine klare Präsentation Ihrer Produkte unterstützt.*

Passive und beheizte Türen sind sowohl mit konventionellen Aluminium-Türprofilen („X“) als auch als Ganzglasversionen („AGD“) mit dezentem Kantenschutz erhältlich.

Das System ist sowohl in Standard- als auch in kundenspezifischen Größen und Konfigurationen verfügbar.

Profitieren Sie von den Vorteilen:

- Robuster Betrieb mit flexiblen und bewährten Produktoptionen.
- Flexible Auswahl verschiedener, jedoch kompatibler Türvarianten für denselben Rahmen.
- Dreifach-Isolierglaseinheiten bieten eine hohe Wärmedämmung.



Termofrost® Classic AGD in elegantem Ganzglasdesign.



Termofrost® Classic X mit Aluminium-Türprofilen.

Technische Spezifikationen

		Termofrost® Classic		
Beschreibung	Anwendung	Drehtürsystem für vertikale Tiefkühlmöbel		
Systemkonfiguration	Türen/Set	- Für Standardrahmen/-schränke mit 1 bis 5 Türöffnungen - Für Kombirahmen/-schränke mit 2 bis 6 Türöffnungen		
Türoptionen		- Classic X - Classic AGD - Classic X heated - Classic AGD heated	Glaseinheit	Design
			passiv	mit Aluminium-Türprofil
			passiv	Ganzglasoptik
			beheizt	mit Aluminium-Türprofil
			beheizt	Ganzglasoptik
Standardmaße (mm)	Türhöhe	Rahmenhöhe typischerweise 700 – 2100 mm		
	Türbreite	Türbreite typischerweise 607 – 760 mm, individuelle Ausführungen möglich		
Griffoptionen		- Integrierte Griffleiste über die gesamte Türhöhe - SCHOTT Grip für Classic X/Classic X heated - Kurzer Aluminiumgriff für Classic AGD / Classic AGD heated		
Türöffnungsfunktionen		- Selbstschließend - Türanschlag - Offenhaltefunktion		
Beleuchtungsoptionen		Vertikale LED-Module (optional)		
Glaskonfiguration / U-Wert	Classic X / AGD	0,8 W/sqmK - Mit Antibeschlagbeschichtung auf der rückseitigen Glasscheibe - Dreifach-Isolierglaseinheit mit Warm-Edge-Technologie und Edelgasfüllung - Mit zwei Low-E-Beschichtungen zur Reduzierung des Wärmedurchgangs		
	Classic X heated / AGD heated	1,7 W/sqmK - Dreifach-Isolierglaseinheit mit beheizbarer Glasscheibe für anspruchsvolle Klimabedingungen - Optional: Antibeschlagfolie und zusätzliche wärmereflektierende Beschichtungen zur Verbesserung der Warenpräsentation und zur Reduzierung des Energieverbrauchs		