

ROBAX® TrueView



Wenn der Kamin aussieht wie ein offener, dann ist ROBAX® TrueView eingebaut.



ROBAX® TrueView



ROBAX® unbeschichtet

Technische Daten

Maximale Nutzfläche	1.800 x 1.070 mm
Glasdicke	4 und 5 mm
Empfohlene Anwendung	Gaskamine
Beschichtungseffekt	Reduziert Spiegelungen aus der Umgebung des Kamins, ermöglicht einen optimalen Blick auf das Feuer
Reflexionsgrad	≤ 1 % (im Wellenlängenbereich von 380 bis 780 nm)
Beschichtete Seite	Beide Seiten beschichtet
Farbeindruck der Beschichtung	In Reflexion leicht blau-grün, in Transmission farblos
Form	Flache Zuschnitte
Oberflächenstruktur	Beidseitig glatt
Dekoration	Nein
Reinigung	Mit weichem Tuch und handelsüblichem Fensterglasreiniger
Temperaturbelastbarkeit (glaskeramisches Substrat mit TrueView Beschichtung)	500 °C = 600 Stunden