



Die Lösung für maximale  
Produktsichtbarkeit

SCHOTT Termofrost® CRS T.View:  
Die Lösung für maximale Produktsichtbarkeit.

## SCHOTT Termofrost® CRS T.View: Transparente Türen für Kühlräume

### Produktbeschreibung

SCHOTT Termofrost® CRS T.View ist ein Glastürsystem, das die Sichtbarkeit der in Kühlräumen von Supermärkten, Tankstellen, Kiosken, Blumengeschäften oder Cash & Carry-Märkten präsentierten Waren verbessert.

Das Türsystem verwandelt die Kühlraumfrontseite zur aufregenden Verkaufsfläche. Die volltransparente Tür von T.View vergrößert die Ausstellfläche und bietet einen Panoramablick auf gekühlte Produkte oder Lebensmittel. Durch moderne Gestaltung und Fertigung hilft unser Kühlraumtürsystem, die Temperatur zu steuern, und kombiniert eine attraktive Präsentation mit der Energieeffizienz.

Dieses System kann an Ihre Anforderungen angepasst werden. Das transparente Glastürsystem lässt sich mittels drei verschiedener Farben individuell an Ihre Wünsche anpassen. Ebenso ist es in vier unterschiedlichen Höhen verfügbar: Drei Höhen für die Sockelaufstellung sowie eine Höhe für eine bodenebene Montage. Das aus Türen und Rahmen bestehende System bedarf nur einer minimalen Montagezeit, da es montagefertig geliefert wird.

### Vorteile

- Freie Sicht auf die Warenböden
- Hochstabile Glastüren



SCHOTT Termofrost® CRS T.View: perfekte visuelle Präsentation zur leichten Orientierung

**SCHOTT**  
glass made of ideas

# Technische Daten

SCHOTT Termofrost® CRS T.View									
Beschreibung	Typ	Drehtürsystem für Kühlgeräte							
	Anwendung	Kühlraum							
Systemkonfiguration	Anzahl der Türen pro Rahmen	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2-Türen-System als Paartüren</li><li>• 1-Tür-System, links oder rechts angeschlagen</li></ul>							
	Türöffnung	Rechts, links und paarweise							
Glas	Verglasung	SCHOTT Termofrost® CRS T.View: <ul style="list-style-type: none"><li>• Vertikalkanten transparent</li></ul>							
	Systemhöhen	<table><tbody><tr><td>Standardhöhe</td><td>1642 mm</td></tr><tr><td>Extrahöhe</td><td>1842 mm</td></tr><tr><td>Begehbare Höhe</td><td>2042 mm</td></tr><tr><td>Erweiterte Extrahöhe</td><td>2049 mm</td></tr></tbody></table>	Standardhöhe	1642 mm	Extrahöhe	1842 mm	Begehbare Höhe	2042 mm	Erweiterte Extrahöhe
Standardhöhe	1642 mm								
Extrahöhe	1842 mm								
Begehbare Höhe	2042 mm								
Erweiterte Extrahöhe	2049 mm								
Griff		Alugriff							
Türöffnungsfunktionen		Offenhaltefunktion							
		Selbstschließfunktion							
		Türstoppfunktion							
U-Wert (EN 673)		1,1 W/m <sup>2</sup> K							
Lichtdurchlässigkeit in %		80 %							
Lichtspiegelung in %		13 %							
Farbe		<ul style="list-style-type: none"><li>• RAL7035 Hellgrau</li><li>• RAL7024 Graphitgrau</li><li>• RAL9005 Schwarz</li></ul>							
	Zubehör	<table><tbody><tr><td>Produktausstellungssystem</td><td>Passend zu den Türkonfigurationen</td></tr><tr><td>Beleuchtung</td><td>Mehrere LED-Beleuchtungsoptionen</td></tr></tbody></table>	Produktausstellungssystem	Passend zu den Türkonfigurationen	Beleuchtung	Mehrere LED-Beleuchtungsoptionen			
Produktausstellungssystem	Passend zu den Türkonfigurationen								
Beleuchtung	Mehrere LED-Beleuchtungsoptionen								

