



SCHOTT Termofrost® CRS: Puertas aisladas para refrigeración y congelación

La gama completa para tus necesidades de cámaras

SCHOTT Termofrost® CRS Classic: puertas de vidrio para cámaras

Descripción del producto

Este sistema de puertas de vidrio funcional y atemporal muestra los alimentos refrigerados y congelados expuestos en cámaras. Nuestra amplia selección de sistemas de puertas ofrece versatilidad para coger el producto y puertas rasantes para acceder al interior en diversas configuraciones y medidas.

La carne, los productos lácteos, los helados, las verduras congeladas o las flores quedan perfectamente visibles a través del vidrio mientras se mantienen a la temperatura adecuada. El buen aislamiento de las puertas aporta eficiencia energética a los refrigeradores de estaciones de servicio, mercados mayoristas de autoservicio y otras tiendas de alimentación.

El sistema de estantes complementa esta gama de puertas, haciendo que los alimentos congelados y refrigerados queden expuestos de forma atractiva y ordenada.

Aproveche las ventajas

- Amplia variedad de soluciones
- Puertas perfectamente aisladas para una congelación y un almacenamiento en frío óptimos
- Vista sin condensación
- Marcos y puertas resistentes
- Función de apertura fija para facilitar la reposición de producto



Puerta rasante Walk-in con marcos de color negro

Especificaciones técnicas

		SCHOTT Termofrost® CRS Classic
Descripción	Tipo	Puerta batiente
	Aplicación	Cámaras de refrigeración
	Rango de temperatura	<ul style="list-style-type: none">Refrigeración entre +2 °C y +8 °CCongelación entre -25 °C y -18 °C
Configuración del sistema	N.º de puertas por marco	1-5
	Puertas	Con bisagras a la derecha
Vidrio	Cámaras de refrigeración	Acristalamiento doble pasivo
	Congeladores	<ul style="list-style-type: none">Acristalamiento térmico tripleAcristalamiento triple pasivo con recubrimiento antivaho
Medida estándar (mm)	Altura puerta	T = Estándar, 1600 mm S = Súper, 1800 mm SE = Super Extended, 2031 mm R = Roll-In, 1900 mm W = Walk-in, 2031 mm
	Anchura puerta	66 = 660 mm 76 = 760 mm 90 = 900 mm
Tirador	Tirador	<ul style="list-style-type: none">Tirador largo (a solicitud)Tirador SCHOTT
Características de la apertura de las puertas		<ul style="list-style-type: none">AutocierreDetenciónRetención
Transmitancia térmica /m²K		0,8 -1,7 W/m²K (En función del modelo)
Colores	Bastidor exterior y marco exterior de la puerta	<ul style="list-style-type: none">Anodizado naturalNegro anodizado
Accesorios	Sistema de estantes	Diseñado para cualquier configuración de puerta

Contactar a su representante local para conocer configuraciones disponibles.