



Excelente visibilidad de los productos congelados gracias al delgadísimo marco diseñado

Visibilidad de vanguardia combinada con un alto ahorro de energía

SCHOTT Termofrost® Slimline: La nueva generación de sistemas de puertas de vidrio para armarios de congelado

Descripción del producto


SCHOTT Termofrost® Slimline, contribuye a mejorar la visibilidad de los productos y a reducir el consumo energético del mueble congelador en comparación con los sistemas convencionales. La visibilidad de los productos es vital para aumentar las ventas y es por eso que SCHOTT ha desarrollado un sistema pionero de puertas de vidrio con un diseño extremadamente delgado.

Las zonas de exposición son de mayor tamaño, y mejoran la visibilidad de las estanterías al reducir la interrupción visual vertical en más de un 52 % en comparación con los sistemas de puertas de vidrio convencionales. La visibilidad de los productos congelados mejora notablemente cuando se exhiben tras puertas de vidrio Slimline, atrayendo la atención del consumidor tanto a distancia como de cerca.

En caso de que desee reducir los costes energéticos de su mueble congelador, los sistemas de puertas de vidrio SCHOTT Termofrost® Slimline son una buena opción, ya que el mueble necesita menos energía para evitar que el sistema de puertas se empañe. En comparación con las soluciones convencionales, el consumo energético del sistema de puertas de vidrio se reduce hasta un 40 %, lo que puede tener un impacto positivo en la huella de carbono del mueble congelador.

Aproveche los beneficios

- Incremente la visibilidad de los productos en armarios de congelado
- Mayor eficiencia energética
- Aspecto elegante para los armarios de congelado
- Mayor área total de exposición
- Diseño totalmente de vidrio



SCHOTT Termofrost® Slimline: Restricciones de visibilidad reducidas a la mitad



Sistema convencional

SCHOTT

Especificaciones técnicas

		SCHOTT Termofrost® Slimline
	Aplicación	Sistema de puertas batientes para armarios de congelado
Configuración típica del sistema	Puertas/Conjunto	Para armarios de tamaño normal 2, 3, 4, 5 aperturas
Puerta		<ul style="list-style-type: none">▪ Totalmente pasiva▪ Con revestimiento antiniebla en el vidrio posterior▪ Tecnología Warm Edge relleno con gas inerte▪ Unidad de vidrio de triple aislamiento con 2 láminas de baja emisividad▪ Disponible, con solicitud previa, la versión con calefactado para condiciones climáticas difíciles
Colores		Varios colores disponibles
Dimensiones estándar (mm)	Altura	<ul style="list-style-type: none">▪ La altura del marco suele ser 700 a 2000 mm
	Ancho	<ul style="list-style-type: none">▪ El ancho de la puerta suele ser 766 mm, se puede personalizar
Tirador		Varias opciones disponibles
Características de apertura de la puerta		<ul style="list-style-type: none">▪ Cierre automático▪ Bloqueo de puerta▪ Mantener abierta▪ Cierre suave
Opciones de iluminación		Módulos LED verticales y/o horizontales
Valor-U		0,8 W/m²K