



SCHOTT RIVULETTA® — Vidrio texturizado extra claro

Elegante, refinado, inconfundible

SCHOTT RIVULETTA® – el vidrio texturizado extra claro está artísticamente elaborado a partir de un excepcional vidrio blanco. Los suaves patrones verticales recuerdan al agua que fluye.

Con una claridad insuperable, SCHOTT RIVULETTA® complementa cualquier habitación y crea un efecto distintivo de iluminación que inunda el espacio. SCHOTT RIVULETTA® permite una elegante interacción de visión y privacidad, ideal para interiores atemporales que combinan la apertura de un diseño interior generoso con una sensación de privacidad.

Diseño atemporal

Sencilla y purista en su forma, elegante y filigrana en su aspecto: las finas estrías paralelas en un lado confieren a SCHOTT RIVULETTA® su belleza clásica e atemporal. Un diseño que se crea eternamente del material. Contrasta con el fondo plano, que subraya el brillo de la impresión general con su superficie pulida al fuego.



SCHOTT RIVULETTA® – El vidrio estructurado y decorativo abre nuevas posibilidades de diseño.

SCHOTT
glass made of ideas

SCHOTT RIVULETTA® – Vidrio texturizado extra claro

Elegante, refinado, inconfundible



Aplicación versátil

SCHOTT RIVULETTA® puede utilizarse de múltiples maneras: en la fabricación de muebles, como mamparas de ducha, como puertas o, gracias a sus sofisticadas refracciones de luz, como discretas mamparas en la zona de oficinas y conferencias, o incluso en las zonas de estar.

SCHOTT RIVULETTA® también puede procesarse como vidrio laminado o vidrio aislante como el vidrio plano estándar. El vidrio puede templarse térmicamente en espesores a partir de 4 mm. Esto abre posibilidades de diseño innovadoras para diversas aplicaciones en el sector arquitectónico.

SCHOTT RIVULETTA®

- Superficie ondulada, pulida al fuego
- Completamente incoloro
- Versátil
- Fácil de limpiar
- Amplia gama de opciones de procesamiento (por ejemplo, como vidrio templado de seguridad (ESG), vidrio laminado o vidrio aislante)

Espesor del vidrio* mm	Tolerancia de espesor mm	Dimensiones estándar* mm x mm
4	± 0,25	2.100 x 1.500
		2.400 x 1.500
		2.700 x 1.500
6	± 0,5	2.100 x 1.500
		2.400 x 1.500
		2.700 x 1.500
8	± 0,5	2.100 x 1.500
		2.400 x 1.500
		2.700 x 1.500

*Otros espesores y dimensiones bajo petición

schott.com/rivuletta

SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Alemania
Teléfono +49 (0)6131/66-2678, info.architecture@schott.com

