

# Diffuseur tubulaire SCHOTT® (Disponible de suite !)



## Référence

400.590

## N° SAP

1888866

## Caractéristiques

Le diffuseur tubulaire peut être vissé dans le filetage intérieur de nos annulaires EasyLED et VisiLED. Les LED de l'annulaire éclairent alors le tube de l'extérieur et produisent à l'intérieur une lumière très diffuse qui frappe l'échantillon de manière non directionnelle. Un diffuseur en papier supplémentaire (inclus) peut être fixé à l'intérieur du tube pour renforcer l'effet.

## Annulaires compatibles

- EasyLED Annulaire
- EasyLED Annulaire Plus
- VisiLED S80-55 (à partir d'août 2023)
- VisiLED S80-25 (à partir d'août 2023)


L'objectif utilisé doit avoir une distance de travail > 55 mm. La distance de travail libre sera réduite en conséquence.

## Comparaison


Annulaire



Diffuseur



Diffuseur tubulaire



## Vos avantages

- Évitez les réflexions parasites lorsque vous observez les surfaces d'échantillons non transparents en lumière incidente
- Accès gratuit à l'échantillon par rapport à un éclairage à dôme
- Lumière plus diffuse que les autres diffuseurs conventionnels
- Le diffuseur de papier peut être remplacé en fonction des besoins individuels

## Vidéo

La vidéo présente le diffuseur tubulaire de SCHOTT en comparaison avec les éclairages à dôme et les diffuseurs conventionnels qui sont montés directement devant l'annulaire.



<https://youtu.be/LrM75QuULdo>