



Fonctionnement aisé grâce à la fermeture automatique et à la fonction d'amortissement

# Utilisation facile – fraîcheur garantie

## SCHOTT Termofrost® Prisma Cool : systèmes de portes coulissantes et battantes en verre pour armoires réfrigérées semi-verticales

### Description du produit

SCHOTT Termofrost® Prisma Cool est un système de porte vitrée semi-verticale avec une large surface d'exposition pour une grande visibilité des aliments réfrigérés.

Il allie convivialité, robustesse et présentation attrayante des aliments.

Le système est disponible en deux versions :

- SCHOTT Termofrost® Prisma Cool slide avec des portes coulissantes
- SCHOTT Termofrost® Prisma Cool swing avec des portes battantes

SCHOTT Termofrost® Prisma Cool slide est idéal pour les allées étroites ou les petits magasins, offrant différentes options de portes à surface plane. La combinaison de portes à ouverture et à fermeture automatique sans effort est un grand avantage, améliorant à la fois le confort du client et l'efficacité énergétique grâce au système de fermeture automatique de la porte. En outre, les roulements à billes assurent un mouvement d'ouverture de la porte facile et sans à-coups.

SCHOTT Termofrost® Prisma Cool swing facilite le remplissage pour le personnel et le retrait pour le client. Toutes les portes peuvent être ouvertes en même temps sans qu'elles se chevauchent, ce qui permet d'accéder facilement à toutes les marchandises à tout moment. Le système ne comporte que du verre plat.

Les deux versions offrent une impression en différentes couleurs, sont disponibles avec un bord de porte entièrement transparent ou avec un écran et peuvent être conçues en option avec des configurations anti-reflets. La poignée ergonomique en acier inoxydable permet une utilisation intuitive. La fonction de fermeture automatique des portes contribue à accroître l'efficacité énergétique, car les portes se ferment automatiquement. La fonction d'amortissement garantit un mouvement de fermeture silencieux et sans à-coups. Les deux versions sont disponibles avec un double vitrage et des dimensions adaptées à vos besoins.

### Profiter des avantages

- Système de porte avec grande surface de visibilité des produits
- Montage ultérieur simple sur toutes les armoires frigorifiques semi-verticales standard
- La fonction de fermeture automatique contribue à l'amélioration de l'efficacité énergétique
- La fonction anti-écrasement garantit une longue durée de vie
- Fonction d'amortissement pour une plus grande convivialité



Poignée ergonomique pour un meilleur confort des clients



Fonction de maintien en position ouverte pour faciliter le remplissage et la sélection

**SCHOTT**

# Caractéristiques techniques

				SCHOTT Termofrost® Prisma Cool		
Description	Type		Système de portes coulissantes ou battantes			
	Application		Armoires frigorifiques semi-verticales			
Configuration standard	Portes/Ensemble		2			
Vitres	Disponible pour les deux variantes de produits		▪ Verre isolant plat avec revêtement réfléchissant la chaleur (low-e)			
	Configurations antireflets en option		▪ Unité de verre isolant plat ou courbé ▪ Bord vertical transparent ou imprimé ▪ Configurations antireflets en option			
Dimensions standard (en mm)	Variante porte coulissante	Largeur	▪ 1250 mm (largeur de la porte 637 mm) ▪ 1875 mm (largeur de la porte 949,5 mm) ▪ Autres dimensions sur demande			
		Hauteur	Plusieurs solutions sur demande			
	Variante de porte battante	Hauteur	Plusieurs hauteurs disponibles			
		Largeur	Deux portes largeur 1250 mm (largeur de porte 614 ± 1 mm), autres dimensions sur demande			
Poignées	Variante porte coulissante		Poignée coulissante en acier inox			
	Variante de porte battante		Poignée de tirage en aluminium			
Système d'ouverture et fermeture des portes			▪ Fonction de fermeture automatique ▪ Fonction de maintien des portes ouvertes ▪ Fonction de fermeture amortie ▪ Foncton anti-claquement			
Options d'éclairage	Disponible pour les deux variantes de produits		▪ Eclairage d'étagère ▪ Eclairage fronton			
	Variante de porte battante		▪ Verticalement sur le meneau			
Valeur U	Variante de corredera	Vitrage plat	Transparent	1,2		
			Imprimé	1,2		
	Variante porte battante			1,1		