



Maximiza la visibilidad el producto gracias a su diseño estético i diáfano

# Presentación de alimentos que garantiza unas ventas máximas gracias a poder de la visibilidad total

## SCHOTT Termofrost® Smart Look: 100 % de visibilidad del producto

### Descripción del producto

SCHOTT Termofrost® Smart Look transforma un mural refrigerado de varios estantes en una vitrina que capta la atención de los compradores. Gracias a la utilización de un separador transparente los alimentos expuestos son perfectamente visibles, incluso en los márgenes verticales. Los murales equipados con estas puertas "invisibles" le facilitan al cliente la tarea de escoger los productos en la superficie comercial y le proporcionan una visión fantástica sobre los mismos, sin distorsiones ópticas.

Lo mejor de todo esto: este sistema de puertas puede usarse en todas las vitrinas disponibles.

### Beneficiése de las ventajas

- Cree una apariencia de frescor y limpieza por medio de una visibilidad perfecta
- Agilice la orientación dentro de la superficie comercial
- Dote al establecimiento de alimentación de un diseño diáfano
- Cierre los murales refrigerados y haga una contribución significativa a la sostenibilidad



Un tirador esbelto realiza la estética transparente

# Datos técnicos

		SCHOTT Termofrost® Smart Look
Descripción	Tipo	Sistema de puerta abatible
	Aplicación	Mural refrigerado de múltiples estantes
Configuración típica del sistema	Puertas/juego	2 de serie (par de puertas) 1 o 3 también disponibles
Vidrio	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Diseño transparente</li><li>▪ Diseño transparente AR</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Acristalamiento doble</li><li>▪ Acristalamiento doble antirreflectante</li></ul>
	Recubrimiento	Low-E (opcional: vidrio antirreflectante y calefactado)
Dimensiones estándar (mm)	Altura	1100–1900
	Anchura	1250
	Otras dimensiones bajo pedido	
Tirador		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aspecto de acero inoxidable</li></ul>
Opciones de apertura de puerta		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Autocierre</li><li>▪ Función de retención de puerta abierta</li></ul>
Opciones de iluminación		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Iluminaria de estante</li><li>▪ Luminaria de techo</li><li>▪ Portalámpara vertical</li></ul>
Ahorro energético	En comparación con los murales abiertos	Hasta el 65 %

	Diseño transparente	Diseño transparente AR
Valor U/m²K	1,1	1,5
Transmisión luminosa	80 %	92 %
Reflexión luminosa	12 %	1,4 %