



Visibilité optimale des produits surgelés grâce aux vitrages isolants.

L'alliance de la fonctionnalité et de la performance

Termofrost® Classic: des performances éprouvées pour les meubles de surgélation.

Description du produit

Les systèmes de portes Termofrost® Classic sont conçus pour la présentation de produits surgelés dans des meubles de surgélation verticaux destinés au commerce de détail alimentaire. Cette gamme de produits offre un large éventail de solutions, non seulement en termes d'esthétique et de conditions d'exploitation en magasin, mais aussi de dimensions, de couleurs et d'options de poignées.

La base de ce système repose sur une conception de cadre robuste et éprouvée, permettant différentes configurations de portes au sein de la gamme Termofrost® Classic :

Portes passives avec vitrages isolants sans éléments chauffants supplémentaires :

- Termofrost® Classic X
- Termofrost® Classic AGD

Portes chauffées pour conditions climatiques exigeantes, avec vitrage chauffant et profils de porte chauffants :

- Termofrost® Classic X heated
- Termofrost® Classic AGD heated

Toutes les portes Termofrost® Classic sont équipées de vitrages triples.

La vitre intérieure des portes passives est dotée d'un film antibuée qui réduit considérablement la condensation dans des conditions de fonctionnement définies, garantissant ainsi une présentation claire de vos produits.*

Les portes passives et chauffées sont disponibles avec des profils de porte conventionnels en aluminium (« X »), ainsi qu'en version tout verre (« AGD ») avec une protection discrète des bords.

Le système est disponible en tailles et configurations standard et personnalisées.

Profitez de ses avantages

- Fonctionnement robuste avec des options de produits flexibles et éprouvées.
- Possibilité de choix entre différentes variantes de portes compatibles avec le même cadre.
- Les vitrages isolants triples offrent une excellente isolation thermique.



Termofrost® Classic AGD avec un design entièrement en verre.



Termofrost® Classic X avec profils de porte en aluminium.

Caractéristiques techniques

		Termofrost® Classic		
Description	Application	Système de portes battantes pour meubles de surgélation verticaux		
Configuration du système	Portes/Ensemble	▪ Pour cadres/meubles pleine largeur avec 1 à 5 ouvertures ▪ Pour cadres/meubles combinés avec 2 à 6 ouvertures.		
Options de portes		Unité de vitrage		Design
		▪ Classic X	Passive	Avec profil de porte en aluminium
		▪ Classic AGD	Passive	Design tout verre
		▪ Classic X heated	Chauffée	Avec profil de porte en aluminium
		▪ Classic AGD heated	Chauffée	Design tout verre
Dimensions (mm)	Hauteur	Hauteur du cadre : généralement de 700 à 2100 mm		
	Largeur	Largeur de la porte : généralement de 607 à 760 mm, dimensions personnalisées disponibles		
Options de poignées		▪ Poignée intégrée / sur toute la hauteur de la porte ▪ SCHOTT Grip pour Classic X / Classic X Heated ▪ Poignée courte en aluminium pour Classic AGD / Classic AGD Heated		
Caractéristiques d'ouverture de la porte		▪ Fermeture automatique ▪ Butée de porte ▪ Maintien en position ouverte		
Options d'éclairage		Modules LED verticaux (en option)		
Configuration du vitrage / Valeur U	Classic X / AGD	0,8 W/sqmK ▪ Avec revêtement antibuée sur la vitre intérieure ▪ Vitrage isolant triple avec technologie Warm Edge et remplissage au gaz inerte ▪ Avec 2 vitres à faible émissivité (Low-E) pour réduire la transmission thermique		
	Classic X heated / AGD heated	1,7 W/sqmK ▪ Vitrage isolant triple avec vitre chauffante pour les conditions climatiques exigeantes ▪ En option : film antibuée et revêtements réfléchissants thermiques supplémentaires afin d'améliorer la présentation des produits et de réduire la consommation d'énergie		