



## N-WG295

Optische Eigenschaften		Mechanische Eigenschaften		Farbmetrische Eigenschaften		
<b>Reflexionsfaktor</b>		<b>Referenzdicke</b>		1 mm      2 mm      3 mm		
$P_d = 0,919$		$d = 2,00 \text{ mm}$		Illuminant D65	x	
<b>Spektrale Garantiewerte (d = 2 mm)</b>		<b>Dichte</b>			y	
$\lambda_{i0,5} = 295 \text{ nm} \pm 6 \text{ nm}$		$\rho = 2,51 \text{ g/cm}^3$			Y	
$\lambda_s (\tau_{i,U} = 1E-05) = 250 \text{ nm}$		<b>Knoophärte</b>			$\lambda_d$	
$\lambda_p (\tau_{i,L} = 0,99) = 400 \text{ nm}$		$HK_{[0,1/20]} = 610$			$P_e$	
				Illuminant A	x	
		<b>Thermische Eigenschaften</b>			y	
		<b>Transformationstemperatur</b>			Y	
		$T_g = 565 \text{ °C}$			$\lambda_d$	
		<b>Wärmeausdehnung in <math>10^{-6}/K</math></b>			$P_e$	
<b>Brechungsindizes</b>		$\alpha_{(-30^\circ C/+70^\circ C)} = 7,2$		<b>Bemerkungen</b>		
$n_d (587,6 \text{ nm}) = 1,52$		$\alpha_{(20^\circ C/300^\circ C)} = 8,4$		Grundglas Langpassfilter  DIN ISO 23364:2022		
$n_s (852 \text{ nm}) = 1,51$		<b>Temperaturkoeffizient</b>				
$n_t (1014 \text{ nm}) = 1,51$		$Tk = 0,06 \text{ nm/K}$				
		<b>Chemische Eigenschaften</b>				
		<b>Chemische Haltbarkeit</b>				
<b>Sellmeierkoeffizienten</b>		$FR \text{ Klasse} = 0$		<b>DIN ISO 23364:2022</b>		
gültig von 440 nm bis 1550 nm		$SR \text{ Klasse} = 1$		<b>Disclaimer</b>		
$B_1 = #####$		$AR \text{ Klasse} = 2$		Alle Angaben ohne Toleranzen sind als Richtwerte zu betrachten.		
$B_2 = 0,5097$		<b>Feuchtebeständigkeit</b>				
$B_3 = 1,4617$		Resistentes Glas				
$C_2 = 1,9688E-02 \mu\text{m}^2$		siehe Pocketkatalog "Optisches Filterglas 2024", Kapitel 5.5				
$C_3 = 100,000 \mu\text{m}^2$						
<b>Innere Qualität</b>						
Blasenklasse 1						



N-WG295



**Reintransmissionsgrad  $\tau_i$  bei der Referenzdicke**  
 Die Reintransmissionsgrade, tabellarisch und graphisch, sind als Richtwerte zu verstehen.

$\lambda$ /nm	$\tau_i$	$\lambda$ /nm	$\tau_i$	$\lambda$ /nm	$\tau_i$	$\lambda$ /nm	$\tau_i$	$\lambda$ /nm	$\tau_i$	$\lambda$ /nm	$\tau_i$
200	< 1,0E-05	500	9,966E-01	800	9,999E-01	1100	9,999E-01	2200	9,762E-01	3700	2,127E-01
210	< 1,0E-05	510	9,968E-01	810	9,999E-01	1110	9,999E-01	2250	9,730E-01	3750	2,453E-01
220	< 1,0E-05	520	9,971E-01	820	9,999E-01	1120	9,999E-01	2300	9,746E-01	3800	2,557E-01
230	< 1,0E-05	530	9,973E-01	830	9,999E-01	1130	9,999E-01	2350	9,713E-01	3850	2,500E-01
240	< 1,0E-05	540	9,975E-01	840	9,999E-01	1140	9,999E-01	2400	9,651E-01	3900	2,320E-01
250	< 1,0E-05	550	9,977E-01	850	9,999E-01	1150	9,999E-01	2450	9,587E-01	3950	2,127E-01
260	< 1,0E-05	560	9,978E-01	860	9,999E-01	1160	9,999E-01	2500	9,521E-01	4000	1,921E-01
270	1,6E-03	570	9,980E-01	870	9,999E-01	1170	9,999E-01	2550	9,455E-01	4050	1,753E-01
280	6,4E-02	580	9,981E-01	880	9,999E-01	1180	9,999E-01	2600	9,387E-01	4100	1,574E-01
290	3,3E-01	590	9,982E-01	890	9,999E-01	1190	9,999E-01	2650	9,264E-01	4150	1,342E-01
300	6,4E-01	600	9,984E-01	900	9,999E-01	1200	9,999E-01	2700	8,540E-01	4200	1,111E-01
310	8,4E-01	610	9,985E-01	910	9,999E-01	1250	9,999E-01	2750	4,197E-01	4250	8,840E-02
320	9,279E-01	620	9,986E-01	920	9,999E-01	1300	9,999E-01	2800	3,578E-01	4300	6,370E-02
330	9,630E-01	630	9,987E-01	930	9,999E-01	1350	9,999E-01	2850	3,992E-01	4350	4,140E-02
340	9,787E-01	640	9,988E-01	940	9,999E-01	1400	9,985E-01	2900	4,244E-01	4400	2,230E-02
350	9,859E-01	650	9,989E-01	950	9,999E-01	1450	9,999E-01	2950	4,419E-01	4450	1,000E-02
360	9,893E-01	660	9,991E-01	960	9,999E-01	1500	9,999E-01	3000	4,509E-01	4500	4,310E-03
370	9,909E-01	670	9,992E-01	970	9,999E-01	1550	9,999E-01	3050	4,537E-01	4550	1,352E-03
380	9,919E-01	680	9,993E-01	980	9,999E-01	1600	9,999E-01	3100	4,518E-01	4600	4,070E-04
390	9,928E-01	690	9,994E-01	990	9,999E-01	1650	9,999E-01	3150	4,466E-01	4650	1,191E-04
400	9,934E-01	700	9,995E-01	1000	9,999E-01	1700	9,999E-01	3200	4,357E-01	4700	4,227E-05
410	9,939E-01	710	9,996E-01	1010	9,999E-01	1750	9,997E-01	3250	4,258E-01	4750	1,585E-05
420	9,942E-01	720	9,997E-01	1020	9,999E-01	1800	9,988E-01	3300	4,088E-01	4800	< 1,000E-05
430	9,946E-01	730	9,997E-01	1030	9,999E-01	1850	9,978E-01	3350	3,852E-01	4850	< 1,000E-05
440	9,949E-01	740	9,998E-01	1040	9,999E-01	1900	9,965E-01	3400	3,568E-01	4900	< 1,000E-05
450	9,951E-01	750	9,998E-01	1050	9,999E-01	1950	9,949E-01	3450	3,242E-01	4950	< 1,000E-05
460	9,955E-01	760	9,999E-01	1060	9,999E-01	2000	9,932E-01	3500	2,878E-01	5000	< 1,000E-05
470	9,957E-01	770	9,999E-01	1070	9,999E-01	2050	9,913E-01	3550	2,486E-01	5050	< 1,000E-05
480	9,960E-01	780	9,999E-01	1080	9,999E-01	2100	9,856E-01	3600	2,200E-01	5100	< 1,000E-05
490	9,963E-01	790	9,999E-01	1090	9,999E-01	2150	9,827E-01	3650	2,018E-01	5150	< 1,000E-05