



GG475

Optische Eigenschaften	Mechanische Eigenschaften	Farbmetrische Eigenschaften
Reflexionsfaktor	Referenzdicke	1 mm 2 mm 3 mm
$P_d = 0,918$	$d = 3,00 \text{ mm}$	x 0,381 0,394 0,401
Spektrale Garantiewerte (d = 3 mm)	Dichte	y 0,463 0,485 0,494
$\lambda_{i0,5} = 475 \text{ nm} \pm 6 \text{ nm}$	$\rho = 2,56 \text{ g/cm}^3$	Y 89,5 88,5 87,7
$\lambda_s (\tau_{i,U} = 1E-05) = 410 \text{ nm}$	Knoophärte	λ_d 568 nm 569 nm 569 nm
$\lambda_p (\tau_{i,L} = 0,92) = 550 \text{ nm}$	$HK_{[0,1/20]} = 451$	P_e 0,567 0,664 0,709
		Illuminant D65
		x 0,483 0,489 0,492
		y 0,453 0,460 0,463
		Y 90,7 90,0 89,4
		λ_d 580 nm 580 nm 580 nm
		P_e 0,560 0,648 0,689
		Illuminant A
		x 0,483 0,489 0,492
		y 0,453 0,460 0,463
		Y 90,7 90,0 89,4
		λ_d 580 nm 580 nm 580 nm
		P_e 0,560 0,648 0,689
Brechungsindizes	Thermische Eigenschaften	Bemerkungen
$n_d (587,6 \text{ nm}) = 1,52$	Transformationstemperatur	
$n_s (852 \text{ nm}) = 1,52$	$T_g = 531 \text{ °C}$	
$n_t (1014 \text{ nm}) = 1,51$	Wärmeausdehnung in $10^{-6}/K$	
	$\alpha_{(-30^\circ C/+70^\circ C)} = 8,2$	
	$\alpha_{(20^\circ C/300^\circ C)} = 9,4$	
	Temperaturkoeffizient	
	$Tk = 0,09 \text{ nm/K}$	
Sellmeierkoeffizienten	Chemische Eigenschaften	Anlaufglas
auf Anfrage	Chemische Haltbarkeit	Langpassfilter
	FR Klasse = 0	
	SR Klasse = 1	
	AR Klasse = 1	
	Feuchtebeständigkeit	
	Resistentes Glas	
	siehe Pocketkatalog "Optisches Filterglas 2024", Kapitel 5.5	DIN ISO 23364:2022
Innere Qualität		Disclaimer
Blasenklasse 3		Alle Angaben ohne Toleranzen sind als Richtwerte zu betrachten.



GG475



Reintransmissionsgrad τ_i bei der Referenzdicke
 Die Reintransmissionsgrade, tabellarisch und graphisch, sind als Richtwerte zu verstehen.

λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i	λ /nm	τ_i
200	< 1,0E-05	500	9,523E-01	800	9,600E-01	1100	9,404E-01	2200	9,336E-01	3700	1,458E-01
210	< 1,0E-05	510	9,691E-01	810	9,583E-01	1110	9,404E-01	2250	9,290E-01	3750	1,530E-01
220	< 1,0E-05	520	9,773E-01	820	9,568E-01	1120	9,404E-01	2300	9,335E-01	3800	1,617E-01
230	< 1,0E-05	530	9,819E-01	830	9,554E-01	1130	9,405E-01	2350	9,320E-01	3850	1,674E-01
240	< 1,0E-05	540	9,850E-01	840	9,541E-01	1140	9,406E-01	2400	9,259E-01	3900	1,685E-01
250	< 1,0E-05	550	9,866E-01	850	9,529E-01	1150	9,407E-01	2450	9,164E-01	3950	1,656E-01
260	< 1,0E-05	560	9,877E-01	860	9,516E-01	1160	9,408E-01	2500	9,109E-01	4000	1,582E-01
270	< 1,0E-05	570	9,882E-01	870	9,504E-01	1170	9,409E-01	2550	9,120E-01	4050	1,473E-01
280	< 1,0E-05	580	9,881E-01	880	9,492E-01	1180	9,411E-01	2600	9,054E-01	4100	1,326E-01
290	< 1,0E-05	590	9,876E-01	890	9,482E-01	1190	9,413E-01	2650	8,939E-01	4150	1,147E-01
300	< 1,0E-05	600	9,872E-01	900	9,474E-01	1200	9,415E-01	2700	8,190E-01	4200	9,520E-02
310	< 1,0E-05	610	9,864E-01	910	9,468E-01	1250	9,430E-01	2750	3,672E-01	4250	7,140E-02
320	< 1,000E-05	620	9,857E-01	920	9,461E-01	1300	9,453E-01	2800	2,487E-01	4300	5,080E-02
330	< 1,000E-05	630	9,850E-01	930	9,454E-01	1350	9,481E-01	2850	2,550E-01	4350	3,277E-02
340	< 1,000E-05	640	9,842E-01	940	9,449E-01	1400	9,481E-01	2900	2,658E-01	4400	1,894E-02
350	< 1,000E-05	650	9,833E-01	950	9,443E-01	1450	9,546E-01	2950	2,713E-01	4450	8,760E-03
360	< 1,000E-05	660	9,822E-01	960	9,438E-01	1500	9,596E-01	3000	2,719E-01	4500	3,295E-03
370	< 1,000E-05	670	9,811E-01	970	9,434E-01	1550	9,633E-01	3050	2,657E-01	4550	1,200E-03
380	< 1,000E-05	680	9,799E-01	980	9,429E-01	1600	9,660E-01	3100	2,506E-01	4600	3,357E-04
390	< 1,000E-05	690	9,783E-01	990	9,424E-01	1650	9,679E-01	3150	2,333E-01	4650	1,035E-04
400	< 1,000E-05	700	9,769E-01	1000	9,420E-01	1700	9,683E-01	3200	2,158E-01	4700	3,656E-05
410	< 1,000E-05	710	9,754E-01	1010	9,416E-01	1750	9,671E-01	3250	1,989E-01	4750	1,393E-05
420	< 1,000E-05	720	9,739E-01	1020	9,412E-01	1800	9,655E-01	3300	1,827E-01	4800	< 1,000E-05
430	< 1,000E-05	730	9,722E-01	1030	9,409E-01	1850	9,638E-01	3350	1,680E-01	4850	< 1,000E-05
440	< 1,000E-05	740	9,704E-01	1040	9,407E-01	1900	9,618E-01	3400	1,558E-01	4900	< 1,000E-05
450	< 1,000E-05	750	9,686E-01	1050	9,406E-01	1950	9,598E-01	3450	1,467E-01	4950	< 1,000E-05
460	1,043E-02	760	9,667E-01	1060	9,405E-01	2000	9,575E-01	3500	1,419E-01	5000	< 1,000E-05
470	2,606E-01	770	9,649E-01	1070	9,404E-01	2050	9,551E-01	3550	1,402E-01	5050	< 1,000E-05
480	7,129E-01	780	9,632E-01	1080	9,404E-01	2100	9,516E-01	3600	1,403E-01	5100	< 1,000E-05
490	9,022E-01	790	9,616E-01	1090	9,404E-01	2150	9,462E-01	3650	1,418E-01	5150	< 1,000E-05