



Das komplette Sortiment zur Erfüllung Ihrer **Anforderungen**

SCHOTT Termofrost® CRS Classic: Isolierte Türen für die Kühl- und Tiefkühlagerung.

SCHOTT Termofrost® CRS Classic: Glastürsysteme für Kühlräume

Produktbeschreibung

Dieses zeitlose und funktionale Glastürsystem dient der Präsentation von gekühlten und gefrorenen Waren in Kühlräumen. Das breite Portfolio unserer Türsysteme ermöglicht die Flexibilität von Türlösungen für Kühlräume oder Durchgangstüren in vielen Konfigurationen und Abmessungen.

Fleisch, Milchprodukte, Eiscreme, gefrorenes Gemüse oder Blumen sind durch dieses Türsystem perfekt sichtbar, während die erforderliche Temperatur für die gelagerten Waren erhalten bleibt. Optimal isolierte Türen unterstützen die Energieeffizienz von Kühlräumen in Tankstellen, Abholmärkten und anderen Lebensmittelgeschäften.

Das SCHOTT Termofrost® Flexi-Shelf-Regalsystem ergänzt dieses Glastürsystem perfekt: gekühlte und tiefgefrorene Lebensmittel übersichtlich und attraktiv präsentiert.

Profitieren Sie von den Vorteilen

- Große Auswahl an Türvarianten
- Perfekt isolierte Türen für die Präsentation von Kühl- und Tiefkühlprodukten
- Beschlagfreie Sicht
- Robuste Aluminium-Rahmen und Türkonstruktion
- Feststellfunktion zum einfachen Nachfüllen der Regale



Universelle Einbaumöglichkeiten

SCHOTT
glass made of ideas

Technische Spezifikationen

| SCHOTT Termofrost® CRS Classic | | |
|--------------------------------|-------------------------|--|
| Beschreibung | Typ | Schwingtür |
| | Anwendungsbereich | Kühlräume oder Kühlzellen |
| | Temperaturbereich | <ul style="list-style-type: none"> • Kühlung +2° bis +8 °C • Tiefkühlung -25° bis -18 °C |
| Systemkonfiguration | Anzahl Türen pro Rahmen | 1 – 5 |
| | Tür | Rechtsanschlag |
| Glas | Kühlanwendungen | Passive Doppelverglasung |
| | Tiefkühlanwendungen | <ul style="list-style-type: none"> • Beheizte Dreifachverglasung • Hochleistungs-Dreifachverglasung mit Anti-Beschlag-Beschichtung |
| Standardmaße (mm) | Türhöhe | T = Standardhöhe 1.600 mm S = Super Höhe 1.800 mm SE = Super Extended Höhe 2.031 mm R = Roll-in Höhe 1.900 mm W = Walk-in Höhe 2.031 mm |
| | Türbreite | 66 = 660 mm 76 = 760 mm 90 = 900 mm |
| Griff | Griff | <ul style="list-style-type: none"> • Griff gebogen • Durchgehende Griffleiste (auf Anfrage erhältlich) |
| Öffnungsvorrichtungen | | <ul style="list-style-type: none"> • Selbstschließendes Zuziehen • Türstopper • Feststellfunktion |
| Beleuchtungsoptionen | | <ul style="list-style-type: none"> • LED-Lichtsysteme |
| U-Wert/m²K | | 0,8 – 1,7 W/m²K (je nach Konfiguration) |
| Farben | Türprofile und Rahmen | <ul style="list-style-type: none"> • Natur eloxiert • Schwarz anodisiert |
| Zubehör | Regalsystem | Passend zu den Türkonfigurationen |

Bitte wenden Sie sich bezüglich verfügbarer Konfigurationen an Ihren lokalen Vertreter.

