



**Vielfältige Lösungen für
all Ihre Anforderungen**

SCHOTT Termofrost® CRS Classic: Bewährtes Konzept
und zuverlässige Leistung

SCHOTT Termofrost® CRS Classic: Glastürsysteme für Kühlräume

Produktbeschreibung

Dieses zeitlose und funktionale Glastürsystem dient der Präsentation von gekühlten und gefrorenen Waren in Kühlräumen. Das breite Portfolio unserer Türsysteme ermöglicht die Flexibilität von Türlösungen für Kühlräume oder Durchgangstüren in vielen Konfigurationen und Abmessungen.

Fleisch, Milchprodukte, Eiscreme, gefrorenes Gemüse oder Blumen sind durch dieses Türsystem perfekt sichtbar, während die erforderliche Temperatur für die gelagerten Waren erhalten bleibt. Optimal isolierte Türen unterstützen die Energieeffizienz von Kühlräumen in Tankstellen, Abholmärkten und anderen Lebensmittelgeschäften.

Das SCHOTT Termofrost® Flexi-Shelf-Regalsystem ergänzt dieses Glastürsystem perfekt: gekühlte und tiefgefrorene Lebensmittel übersichtlich und attraktiv präsentiert.

Profitieren Sie von den Vorteilen

- Große Auswahl an Türvarianten
- Perfekt isolierte Türen für die Präsentation von Kühl- und Tiefkühlprodukten
- Beschlagfreie Sicht
- Robuste Aluminium-Rahmen und Türkonstruktion
- Feststellfunktion für einfaches Auffüllen



Universelle Einbaumöglichkeiten

SCHOTT
glass made of ideas

Technische Spezifikationen

SCHOTT Termofrost® CRS Classic		
Beschreibung	Typ	Schwingtür
	Anwendungsbereich	Kühlräume oder Kühlzellen
	Temperaturbereich	• Kühlagerung +2° bis +8 °C • Tiefkühlagerung –25° bis –18 °C
Systemkonfiguration	Anzahl Türen pro Rahmen	1 – 5
	Türanschlag	Rechts, links, Paar
Glas	Kühlanwendungen	Passive Doppelverglasung
	Tiefkühlanwendungen	• Beheizte Dreifachverglasung • Hochleistungs-Dreifachverglasung mit Anti-Beschlag-Beschichtung
Standardmaße (mm)	Türhöhe	T = Standardhöhe 1.600 mm S = Super Höhe 1.800 mm SE = Super Extended Höhe 2.031 mm R = Roll-in Höhe 1.900 mm W = Walk-in Höhe 2.031 mm
	Türbreite	66 = 660 mm 76 = 760 mm 90 = 900 mm
Griff	Griff	• Griff gebogen • Durchgehende Griffleiste (auf Anfrage erhältlich)
Öffnungsvorrichtungen		• Selbstschließendes Zuziehen • Türstopper • Feststellfunktion
Beleuchtungsoptionen		• LED-Lichtsysteme
U-Wert/m²K		0,8 – 1,7 W/m²K (je nach Konfiguration)
Farben	Türprofile und Rahmen	• Natur eloxiert • Schwarz anodisiert
Zubehör	Regalsystem	Flexi-Shelf-System erhältlich auf Anfrage

Verfügbare Konfigurationen finden Sie in unserer aktuellen CRS-Preisliste.

