



SCHOTT Termofrost CRS T.View aporta la máxima visibilidad al producto.

# La solución para maximizar la visibilidad del producto

## SCHOTT Termofrost® CRS T.View: puertas transparentes para cámaras frigoríficas

### Descripción del producto

Un sistema de puertas diseñado para mejorar la visibilidad del producto expuesto en cámaras frigoríficas dentro de supermercados, floristerías o cash & carry markets.

El sistema de puertas convierte la parte delantera de una cámara frigorífica en una interesante zona de comercialización. La puerta totalmente transparente del T.View amplía el área de exposición y proporciona una vista panorámica de los productos o alimentos refrigerados. Gracias a su diseño y fabricación de calidad superior, nuestro sistema de puertas para cámaras frigoríficas ayuda a controlar la temperatura y el consumo energético de las cámaras, permitiendo una presentación atractiva.

CRS T.View está disponible en una amplia gama de configuraciones. Los tres colores permiten una adaptación individual. El sistema está disponible en cuatro alturas: Standard, Super y Super Extended, para instalación sobre un zócalo, y Walk-In para instalación a nivel del suelo. El sistema requiere un tiempo de instalación mínimo, ya que consta de puertas y marcos que se entregan listos para su montaje.

### Aprovecha las ventajas.

- Visión clara y amplia hacia el interior de la cámara frigorífica
- Presentación moderna y atractiva de los alimentos
- Puertas de cristal de alta estabilidad



SCHOTT Termofrost® CRS T.View: una presentación visual perfecta para facilitar la orientación.

# Especificaciones técnicas

		SCHOTT Termofrost® CRS T.View
Descripción	Tipo	Sistema de puerta giratoria para refrigerador
	Aplicación	Cámara frigorífica
Configuración del sistema	Número de puertas por marco	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sistema de 2 puertas en pareja</li><li>▪ Sistema de 1 puerta, con bisagras a la izquierda o a la derecha</li></ul>
	Apertura de las puertas	Izquierda, derecha y par
Cristal	Glaseado	SCHOTT Termofrost® CRS T.View: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bordes verticales transparentes</li></ul>
	Standard	1642 mm
Alturas del sistema	Super	1842 mm
	Walk-In	2042 mm
	Super Extended	2049 mm
Manija		Manija de aluminio
Características de la apertura de las puertas		Función mantener abierto
		Función de cerrado automático
		Función de freno de puerta
Valor U (EN 673)		1,1 W/m²K
Transmisión de luz en %		80 %
Reflejos de luz en %		13 %
Color		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ RAL7035 gris claro</li><li>▪ RAL7024 gris grafito</li><li>▪ RAL9005 negro</li></ul>
Accesorios	Sistema de estantes	Diseñado para cualquier configuración de puerta
	Iluminación	Varias opciones de iluminación LED