



La **solution** pour un maximum de **visibilité**

SCHOTT Termofrost CRS T.View offre une visibilité maximale du produit.

SCHOTT Termofrost® CRS T.View : portes transparentes pour vitrines réfrigérées

Description du produit

SCHOTT Termofrost® CRS T.View est un système composé de portes transparentes, son design améliore la visibilité des produits exposés dans les chambres froides des supermarchés, des stations-essence, des kiosks, des boutiques de fleurs ou des magasins en libre-service.

Ce système transforme la façade d'une chambre froide en une zone captivante de merchandising. Les portes entièrement transparentes du système T.View agrandissent la zone d'exposition et offrent une vue panoramique sur les produits et aliments réfrigérés. Grâce à la conception et la qualité supérieure de sa fabrication, le système de portes T.View aide à contrôler la température intérieure et combine une présentation attrayante à l'efficacité énergétique.

Ce système peut facilement être adapté à vos besoins. Trois couleurs permettent une personnalisation et le système est disponible en quatre hauteurs : hauteur standard, grande hauteur, super hauteur pour une installation sur socle et Walk-In pour une installation au niveau du sol. L'installation d'un ensemble T.View ne nécessite qu'un temps d'installation minimum car il se compose de portes et de cadres livrés prêts à être installés.

Vos avantages

- Large vue dégagée sur l'intérieur de la vitrine réfrigérée
- Grande stabilité des portes en verre



SCHOTT Termofrost® CRS T.View : présentation parfaite des produits pour une meilleure orientation.

SCHOTT
glass made of ideas

Caractéristiques techniques

SCHOTT Termofrost® CRS T.View									
Description	Type	Système de portes battantes pour vitrines réfrigérées							
	Application	Vitrines réfrigérées							
Configuration du système	Nombre de portes par cadre	<ul style="list-style-type: none">• Système à 2 portes, par paire• Système à 1 porte, charnières à gauche ou à droite							
	Ouverture de porte	À droite, à gauche ou au milieu (paire de portes)							
Verre	Vitrage	SCHOTT Termofrost® CRS T.View : <ul style="list-style-type: none">• Bords verticaux transparents							
	Hauteurs du système	<table><tbody><tr><td>Hauteur standard</td><td>1 642 mm</td></tr><tr><td>Super hauteur</td><td>1 842 mm</td></tr><tr><td>Hauteur de plain-pied</td><td>2 042 mm</td></tr><tr><td>Super hauteur étendue</td><td>2 049 mm</td></tr></tbody></table>	Hauteur standard	1 642 mm	Super hauteur	1 842 mm	Hauteur de plain-pied	2 042 mm	Super hauteur étendue
Hauteur standard	1 642 mm								
Super hauteur	1 842 mm								
Hauteur de plain-pied	2 042 mm								
Super hauteur étendue	2 049 mm								
Poignées		Poignées aluminium							
Dispositifs d'ouverture des portes		Fonction Maintien de la porte ouverte							
		Fonction Fermeture automatique des portes							
		Fonction Butée de porte							
Valeur U (EN 673)		1,1 W/m²K							
Transmission lumineuse en %		80 %							
Réflexion lumineuse en %		13 %							
Couleur		<ul style="list-style-type: none">• RAL7035 gris clair• RAL7024 gris graphite• RAL9005 noir							
	Accessoires	<table><tbody><tr><td>Système d'étagères</td><td>Développé pour s'adapter à toutes les configuration de porte</td></tr><tr><td>Éclairage</td><td>Plusieurs options d'éclairage LED</td></tr></tbody></table>	Système d'étagères	Développé pour s'adapter à toutes les configuration de porte	Éclairage	Plusieurs options d'éclairage LED			
Système d'étagères	Développé pour s'adapter à toutes les configuration de porte								
Éclairage	Plusieurs options d'éclairage LED								

