



SCHOTT Termofrost® T.SDS2 : Le système de choix pour les surfaces de vente à espaces réduits

Excellente visibilité, même dans les applications restreintes

SCHOTT Termofrost® SDS2/T.SDS2 : Système de portes coulissantes pour armoires frigorifiques à plusieurs étagères

Description du produit

Le Termofrost® SDS2 de SCHOTT est un excellent choix pour les armoires frigorifiques dans les épiceries aux allées étroites. Les portes légères et transparentes qui se déplacent en douceur dans le cadre, allient design et fonctionnalité. La surface d'exposition extra-large offre une grande visibilité des produits à l'intérieur de l'armoire. Le mécanisme d'ouverture des portes coulissantes permet de ne pas limiter la zone d'allée.

Le système est disponible en 2 versions :

- SCHOTT Termofrost® T.SDS2 : pour une surface d'exposition maximale avec un intercalaire vertical transparent.
- SCHOTT Termofrost® SDS2 : porte conventionnelle

Avantages

- Système éprouvé pour une présentation attrayante des aliments
- Mouvement fluide de la porte
- Facile à nettoyer – pas de zones de collecte de la saleté ni de rails
- Convient pour un montage ultérieur
- Économie d'énergie jusqu'à 60 % par rapport aux armoires ouvertes



SCHOTT Termofrost® SDS2 : portes conventionnelles

Caractéristiques techniques

		SCHOTT Termofrost® SDS2	
Description	Type	Système de portes coulissantes en verre	
	Application	Vitrines réfrigérées	
Configuration type d'un système		Le système est disponible dans des configurations standard et personnalisées.	
Dimension standard (mm)	Largeur	1250, 1875, 2500, 3750	
Portes	Vitrage	<ul style="list-style-type: none">▪ Double vitrage de 20 mm d'épaisseur▪ Verre trempé haute performance à faible émissivité de 4 mm▪ Verre plat trempé de 4 mm, imprimé	
		T.SDS2 design transparent : <ul style="list-style-type: none">▪ Bord chaud transparent (intercalaire horizontal chaud, bord verical chaud, vertical transparent)	SDS2 conventionnel : <ul style="list-style-type: none">▪ Intercalaire bord chaud 12 mm
Couleurs du profilé		<ul style="list-style-type: none">▪ RAL7035 gris clair▪ RAL7024 gris graphite	
Poignée		Plusieurs options	
Caractéristiques d'ouverture de la porte		<ul style="list-style-type: none">▪ Fonctionnalité de fermeture en douceur▪ Système de fermeture automatique▪ Fonction de maintien en position ouverte	
Valeur U (EN 673)		<ul style="list-style-type: none">▪ 1,4 W/m²K en version transparente▪ 1,6 W/m²K conception conventionnelle	
Transmission de la lumière		80 %	
Réflexion de la lumière		13 %	
Économies d'énergie		Jusqu'à 60 % par rapport aux armoires ouvertes	
Options d'éclairage		Plusieurs options d'éclairage LED	