

Une bonne visibilité et une présentation attrayante des marchandises pour les surfaces de vente à espaces réduits

SCHOTT Termofrost® SDS 2 Système de portes coulissantes pour un meilleur refroidissement



SCHOTT Termofrost® T.SDS 2 : Le système de choix pour les surfaces de vente à espaces réduits

Description du produit

Pour les magasins avec un espace de vente de petite taille, le SCHOTT Termofrost® SDS 2 est un bon choix pour fermer les vitrines frigorifiques tout en profitant des avantages d'une excellente visibilité des aliments proposés. Il allie esthétique et fonctionnalité. Des portes légères et transparentes bougent aisément à l'intérieur des rails, et les clients profitent d'un espace suffisant même dans les allées exigües. Les profilés inférieurs sont totalement plats et sont conçus pour faciliter le nettoyage, la saleté ne s'accumule pas aux coins et sur les bords.

Le système est disponible en 2 versions de base :

- SCHOTT Termofrost® SDS 2 : portes classiques
- SCHOTT Termofrost® T.SDS 2 : version transparente

Profitez d'une

- Apparence attrayante combinée avec une excellente robustesse
- Une porte qui coulisse tout en douceur
- Une large visibilité frontale et latérale des produits
- Nettoyage facilité, fond plat
- Réadaptation possible
- Une économie d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux armoires ouvertes)



SCHOTT Termofrost® SDS 2 porte coulissante

Caractéristiques techniques

SCHOTT Termofrost® SDS 2		
Description	Type	Système de porte coulissante en verre
	Application	<ul style="list-style-type: none"> Vitrines frigorifiques de présentation plus refroidissement
Configuration type d'un système		Ce système est disponible en taille et configuration standard ou custom.
Verre	Vitrage	Version standard SDS 2 : double vitrage épaisseur totale 20 mm : <ul style="list-style-type: none"> verre trempé et imprimé de 4 mm, intercalaire isolant 12 mm, Verre trempé faibles émissions haute performance 4 mm
		Version transparente T.SDS 2 : double unité vitrée, épaisseur totale 20 mm : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux de verre trempé 4 mm, intercalaire isolant 12 mm, Verre trempé faibles émissions haute performance 4 mm
		Verre anti-reflets disponible sur demande
Poignée		Plusieurs options
Caractéristiques d'ouverture		<ul style="list-style-type: none"> Système de fermeture souple et automatique Fermeture automatique Fonction de maintien de porte ouverte sur demande
Options d'éclairage		Différentes options d'éclairage par LED
Économie d'énergie	par rapport aux vitrines ouvertes	jusqu'à 60 %
Valeur U (EN 673)		1,6 W/sqmK version classique 1,4 W/sqmK version transparente
Transmission lumineuse en %		80 %
Réfléchissement lumineux en %		13 %
Couleur		<ul style="list-style-type: none"> RAL7035 gris clair RAL7024 gris graphite

SCHOTT Termofrost s.r.o.
 Zašovská 850
 Czech Republic
 CZ-757 01 Valašské Meziříčí
 info.termofrost@schott.com

www.schott.com/termofrost

SCHOTT
 glass made of ideas®