

SCHOTT Termofrost® Inmotion: El movimiento perfecto para mejorar su rendimiento energético

Descripción del producto


SCHOTT Termofrost® Inmotion allana el camino para que la refrigeración de alimentos vaya más allá de lo común, más allá de lo estándar. Inmotion conecta una tecnología y una estética únicas para superar tanto las necesidades del mercado como las expectativas de los clientes.

El revolucionario sistema de bisagras, desarrollado por SCHOTT, permite obtener un aspecto totalmente acristalado con huecos más pequeños y puertas más anchas, mejorando la estética general del armario. Adicionalmente, el sistema de ajuste de las bisagras permite un ajuste perfecto de las puertas en todos los armarios de una forma rápida y sencilla durante el proceso de montaje, permitiendo la detección y resolución de dificultades de una forma fácil.

El diseño mejora la estanqueidad, minimizando el espacio entre puertas al lado de las bisagras y entre puertas. La combinación de espacios más pequeños y puertas más anchas, junto con la posibilidad de ajustar la bisagra y un diseño mejorado del burlete, conlleva una mejora significativa del rendimiento energético. Además, el conjunto cuenta con un sistema de protección contra colisiones incorporando medidas de seguridad avanzadas. Termofrost® Inmotion cuenta con un amplio abanico de posibilidades de personalización con varios tiradores disponibles. Las nuevas puertas incorporan el sistema de auto cierre, cierre suave así como un sistema de topes de abertura. Estas mejoras proporcionan mayor comodidad al cliente y ayudan a evitar daños en las puertas. Además, ofrece una amplia personalización con varias opciones de tiradores.



- El revolucionario sistema de bisagras permite
- aspecto más acristalado, con huecos más pequeños y puertas más anchas
- ajustabilidad
- diseño de burletes mejorado
 - → todo ello conlleva a una mejora del rendimiento energético
- autoprotección del sistema contra la colisión
- sistema de seguridad incorporado
- Instalación más fácil y robusta



Puertas más anchas y huecos más pequeños



3- ejes ajustables en la bisagra superior



Especificaciones técnicas

		SCHOTT Termofrost® Inmotion
Descripción	Aplicación	Mural Armario refrigerado de varios niveles
Configuración del sistema	Puertas/set	A medida, 2 puertas por sistema
Vidrio		Diseño totalmente de vidrioBorde vertical delgado y transparenteAhorro de energía
Puerta		Doble acristalamiento con vidrio de baja emisividadVidrio antirreflectante disponible bajo pedido
Dimensiones estándar (en mm)	Alto de puerta Ancho de puerta	Personalizado individualmente (600–2100 mm) Estándar 620 mm, posible personalización (300–900 mm)
Tirador		Diferentes opciones
Características de apertura de la puerta		AutocierreCierre suaveTope de aberturaPosición de recarga
Opciones de iluminación		Módulos LED verticales
Valor U		1,1 W/m²K



glass made of ideas