



El revolucionario sistema de bisagras ofrece múltiples ventajas

Aspecto totalmente acristalado con huecos más pequeños y puertas más anchas

SCHOTT Termofrost® Inmotion: El movimiento perfecto para mejorar su rendimiento energético

Descripción del producto

SCHOTT Termofrost® Inmotion allana el camino para que la refrigeración de alimentos vaya más allá de lo común, más allá de lo estándar. Inmotion conecta una tecnología y una estética únicas para superar tanto las necesidades del mercado como las expectativas de los clientes.

El revolucionario sistema de bisagras, desarrollado por SCHOTT, permite obtener un aspecto totalmente acristalado con huecos más pequeños y puertas más anchas, mejorando la estética general del armario. Adicionalmente, el sistema de ajuste de las bisagras permite un ajuste perfecto de las puertas en todos los armarios de una forma rápida y sencilla durante el proceso de montaje, permitiendo la detección y resolución de dificultades de una forma fácil.

El diseño mejora la estanqueidad, minimizando el espacio entre puertas al lado de las bisagras y entre puertas. La combinación de espacios más pequeños y puertas más anchas, junto con la posibilidad de ajustar la bisagra y un diseño mejorado del burlete, conlleva una mejora significativa del rendimiento energético. Además, el conjunto cuenta con un sistema de protección contra colisiones incorporando medidas de seguridad avanzadas. Termofrost® Inmotion cuenta con un amplio abanico de posibilidades de personalización con varios tiradores disponibles. Las nuevas puertas incorporan el sistema de auto cierre, cierre suave así como un sistema de topes de abertura. Estas mejoras proporcionan mayor comodidad al cliente y ayudan a evitar daños en las puertas. Además, ofrece una amplia personalización con varias opciones de tiradores.

Aproveche las ventajas

- El revolucionario sistema de bisagras permite
 - aspecto más acristalado, con huecos más pequeños y puertas más anchas
 - ajustabilidad
 - diseño de burletes mejorado
 - todo ello conlleva a una mejora del rendimiento energético
 - autoprotección del sistema contra la colisión
 - sistema de seguridad incorporado
 - Instalación más fácil y robusta
- SCHOTT Termofrost® Inmotion también está disponible como **versión de puerta híbrida** para entornos de uso intensivo



Puertas más anchas y huecos más pequeños



3- ejes ajustables en la bisagra superior

SCHOTT
glass made of ideas

Especificaciones técnicas

SCHOTT Termofrost® Inmotion		
Descripción	Aplicación	Mural Armario refrigerado de varios niveles
Configuración del sistema	Puertas / set	A medida, 2 puertas por sistema
Vidrio		<ul style="list-style-type: none">• Diseño totalmente de vidrio• Borde vertical delgado y transparente• Ahorro de energía
Puerta		<ul style="list-style-type: none">• Doble acristalamiento con vidrio de baja emisividad• Vidrio antirreflectante disponible bajo pedido
Dimensiones estándar (en mm)	Alto de puerta Ancho de puerta	Personalizado individualmente (600–2100 mm) Estándar 620 mm, posible personalización (300–900 mm)
Tirador		Diferentes opciones
Características de apertura de la puerta		<ul style="list-style-type: none">• Autocierre• Cierre suave• Tope de abertura• Posición de recarga
Opciones de iluminación		Módulos LED verticales
Valor U		1,1 W/m²K

