

# Restaurierungsglas für ein wiederaufgebautes Stadthaus

Projektbericht

# Haus zur Goldenen Waage, DomRömer-Projekt in Frankfurt am Main – Deutschland

Die Rekonstruktion des „Hauses zur Goldenen Waage“ ist ein Highlight des städtebaulichen Großprojekts DomRömer in Frankfurt am Main. SCHOTT trägt dazu mit rund 390 Restaurierungsgläsern bei, die der Renaissance-Fassade ein authentisches Erscheinungsbild verleihen.

## Der Hintergrund

Das Viertel zwischen Dom und Römer war ein lebendiger Tummelplatz der Frankfurter Altstadt mit prächtigen Patrizierhäusern, historischen Gassen und malerischen Höfen – bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Um dieses gewachsene Lebensgefühl in die moderne Großstadt am Main zurückzuholen, wurde 2007 ein städtebauliches Großprojekt beschlossen: Von 2012 bis 2018 soll ein 7.000 Quadratmeter umfassendes Areal in der Altstadt neu bebaut und dabei der historische Stand wiederhergestellt werden.

Zu den **15 Rekonstruktionen** zerstörter Gebäude zählt auch das **Haus zur Goldenen Waage**, vormals eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt (Markt 5). Das im Kern mittelalterliche Fachwerkhhaus wurde von

seinem späteren Eigentümer, dem vermögenden Gewürzhändler und Zuckerbäcker Abraham von Hameln, bis 1619 neu aufgebaut. Es erhielt eine prachtvolle Renaissance-Fassade, ein reich aufgebautes Fachwerk und schloss nach oben hin mit einem rheinischem Wellengiebel ab.

## Die Herausforderung

Die Rekonstruktion dieses historischen und architektonischen Juwels stellt sich als Aufgabe mit höchstem restauratorischem Anspruch dar. Die Wiederherstellung erfolgt teilweise auf Basis historischer Fotos. Dies galt insbesondere für die bereits installierten Türen und Fenster mit ihren Teilungen, Sprossen, Zierprofilen, aber auch für die historisierende Beschlagtechnik, wie etwa handgeschmiedete Winkelbänder mit Stützkloben, Vorreibern und Fensterknöpfen.



Weitere Besonderheiten sind spezielle Fensterkonstruktionen, so etwa ein als Fluchtfenster dienendes Stulpfenster. Es erscheint exakt wie zwei mit einem massiven Gaubenpfosten voneinander getrennte vierflügelige Fenster.

Für alle Fenster- und Türverglasungen galt es stimmige Lösungen zu finden, die ein authentisches Erscheinungsbild wieder aufleben lassen. Zugleich waren bei der Wahl der Gläser und Konstruktionen neben restauratorischen auch moderne bautechnische und energetische Anforderungen zu berücksichtigen.



Fotos: Carsten Costard

## Die Lösung

Das **ausführende Unternehmen Kramp & Kramp** aus Lemgo entschied sich zur Verglasung für **Restaurierungsgläser von SCHOTT**. Die entsprechenden **Fenster und Türen fertigte** die Firma **PaX**.

- Die äußeren Fensterebenen der neuen Kastenfenster wurden mit Restaurierungsglas einfachverglast.
- Die inneren Ebenen erhielten u.a. Dreifachisoliertes Glas mit entsprechendem Wärmeschutz ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) und modernster Beschlagetechnik.

Für die Verglasungen wurden die **SCHOTT Restaurierungsgläser TIKANA®** und **RESTOVER® light** verwendet. Diese Gläser sind **maschinengezogen** im traditionellen **Fourcault-Verfahren**, das gegenüber dem Floatverfahren gezielte Abweichungen in der Planität (Langwelligkeit) und Dicke erzeugt. Damit

lassen sich Oberflächencharakteristiken herstellen, die das Erscheinungsbild von Originalgläsern verschiedener Epochen nachempfinden. Zugleich erlauben vielfältige Weiterverarbeitungsmöglichkeiten die Umsetzung moderner bauphysikalischer und wirtschaftlicher Ansprüche.

Die richtige Glasauswahl zu treffen erfordert neben der Berücksichtigung des historischen Kontextes auch die Beachtung der Gebäudenutzung. Insbesondere deshalb hat man sich beim Projekt „Goldene Waage“ für die **weniger strukturierten Gläser TIKANA®** und **RESTOVER® light** entschieden.

Für die Verglasung des Altstadthauses wurden 390 Scheiben **SCHOTT Restaurierungsglas**, gefasst in Karniesblei, für 110 Quadratmeter Fensterfläche verwendet. Daher ergibt sich trotz des Ein-

satzes modernster Isolierverglasungen in der inneren Fensterebene ein stimmiges Erscheinungsbild der Fassade. Mit den Sonderfarbtönen der Holzoberflächen und teilweise auch der Beschläge erhalten die Fensterkonstruktionen ein sehr eindrucksvolles, einzigartiges Gesicht.

## Das Material

- **TIKANA®** mit leicht unregelmäßiger Oberfläche und 4 mm Stärke fügt sich harmonisch in Bauten der klassischen Moderne ein.
- **RESTOVER® light** ist 2,75 mm dick und für den Einbau in schmale Glasfalte geeignet.



[schott.com](https://www.schott.com)

SCHOTT AG, Hattenbergstraße 10, 55122 Mainz, Germany  
Telefon +49 (0)6131/66-2678, [info.architecture@schott.com](mailto:info.architecture@schott.com)