



SCHOTT Termofrost® CRS : Portes isolées pour chambres froides réfrigérées et congelées

Une gamme complète de chambres froides pour répondre à vos attentes.

SCHOTT Termofrost® CRS Classic : portes vitrines pour chambres froides

Description du produit

Intemporel et fonctionnel, ce système de portes vitrées présente les aliments réfrigérés et congelés stockés dans des chambres froides. Notre large sélection offre de la flexibilité pour la réalisation de diverses solutions de portes et walk-in dans diverses configurations et dimensions.

La viande, les produits laitiers, les glaces, les légumes congelés ou les fleurs sont parfaitement visibles à travers la porte, et la température requise pour les produits est garantie. Les bonnes caractéristiques d'isolation des portes garantissent l'efficacité énergétique des chambres froides dans les stations-essence, les supermarchés de gros en libre-service et les autres commerces alimentaires de détail.

Un système d'étagères flexible complète cette gamme de portes vitrées et permet ainsi de présenter les aliments réfrigérés et congelés de façon bien organisée et esthétique.

Profitez des avantages

- Vaste gamme de versions de portes
- Porte parfaitement isolée pour le stockage réfrigéré et congelé
- Vue sans condensation
- Structure solide de la porte et du châssis
- Fonction blocage porte ouverte facilitant le réapprovisionnement des étagères



Possibilité d'installations universelles

Caractéristiques techniques

		SCHOTT Termofrost® CRS Classic
Description	Type	Porte battante
	Application	Chambres froides ou local de réfrigération
	Plage de température	<ul style="list-style-type: none">▪ Stockage réfrigéré +2° à +8 °C▪ Stockage congelé -25° à -18 °C
Configuration du système	Nombre de portes par cadre	1 à 5
	Porte	Charnière à droite
Verre	Applications de réfrigération	Double vitrage passif
	Applications de congélation	<ul style="list-style-type: none">▪ Triple vitrage chauffé▪ Triple vitrage passif avec revêtement anti-buée
Dimensions standards (mm)	Hauteur de porte	T = Hauteur normale 1600 mm S = Super hauteur 1800 mm SE = Super hauteur agrandie 2031 mm R = Hauteur Roll-in (sans seuil) 1900 mm W = Hauteur Walk-in (avec seuil) 2031 mm
	Largeur de porte	66 = 660 mm 76 = 760 mm 90 = 900 mm
Poignée	Poignée	<ul style="list-style-type: none">▪ Poignée courbée▪ Poignée sur toute la longueur (sur demande)
Caractéristiques d'ouverture de la porte		<ul style="list-style-type: none">▪ Fermeture automatique▪ Blocage de porte▪ Maintien de porte ouverte
Options d'éclairage		<ul style="list-style-type: none">▪ Systèmes de lumières LED
Valeur U/m²K		0,8 –1,7 W/m²K (en fonction de la configuration)
Coloris	Rail de porte et cadre extérieur	<ul style="list-style-type: none">▪ Anodisé naturel▪ Anodisé noir
Accessoires	Système d'étagères	Développé pour s'adapter à toutes les configuration de porte

Contactez les commerciaux de votre région pour connaître les configurations disponibles.