



SCHOTT Termofrost® T.SDS2: La elección idónea para tiendas con espacio limitado

Excelente **visibilidad** incluso en tiendas con espacios reducidos

SCHOTT Termofrost® SDS2/T.SDS2: Sistema de puerta corredera para armarios refrigerados con estantes

Descripción del producto

La puerta SCHOTT Termofrost® SDS2 es una excelente opción para armarios refrigerados en tiendas de comestibles con pasillos estrechos. Puertas ligeras y transparentes que se deslizan suavemente dentro del marco con un diseño atractivo y funcional.

Su gran superficie útil de exhibición proporciona alta visibilidad de los productos dentro del armario, sin limitación en el área del pasillo gracias al mecanismo de apertura corredera.

El sistema está disponible en 2 opciones

- SCHOTT Termofrost® T.SDS2: para un área de exhibición máxima con un separador vertical transparente.
- SCHOTT Termofrost® SDS2: diseño de puerta convencional.

Beneficios

- Presentación atractiva de los alimentos.
- Movimiento suave de la puerta.
- Fácil de limpiar: sin áreas de acumulación de suciedad en las guías.
- Apta para proyectos de remodelación de armarios ya instalados
- Ahorro energético de hasta un 60 % en comparación con los armarios abiertos



SCHOTT Termofrost® SDS2: diseño convencional de puertas

Especificaciones técnicas

		SCHOTT Termofrost® SDS2
Descripción	Tipo Aplicación	Sistema de puerta corredera de vidrio Armarios refrigerados
Configuración del sistema		El sistema está disponible en configuraciones estándar y personalizadas.
Standard Dimension (mm)	Ancho	1250, 1875, 2500, 3750
Puertas	Vidrio	<ul style="list-style-type: none">▪ Doble acristalamiento con espesor total 20 mm▪ 4 mm de vidrio templado de baja emisividad▪ 4 mm de vidrio templado serigrafiado
		T.SD2 Diseños transparentes: <ul style="list-style-type: none">▪ Espaciador vertical transparente (espaciador horizontal cálido, vertical transparente) SDS.2 Diseño convencional: <ul style="list-style-type: none">▪ Espaciador cálido delgado
Colores del perfil		<ul style="list-style-type: none">▪ RAL7035 ris claro▪ RAL7024 gris grafito
Tirador		Múltiples opciones
Opciones de apertura de puerta		<ul style="list-style-type: none">▪ Autocierre▪ Cierre suave▪ Posición de recarga
Valor U (EN 673)		<ul style="list-style-type: none">▪ 1,4 W/m²K diseño transparente▪ 1,6 W/m²K diseño convencional
Transmisión luminosa		80 %
Reflexión luminosa		13 %
Ahorro energético		Hasta el 60 % en comparación con los armarios abiertos
Opciones de iluminación		Varias opciones de iluminación LED