


ROBAX® NightView



Für ein neues Pelletfeuer-Erlebnis



An-Zustand



Aus-Zustand

ROBAX® NightView macht aus einem Pelletofen einen noch attraktiveren Kaminofen. Durch die speziell getönte Glaskeramik-Feuersichtscheibe wirken die Flammen dunkler und ruhiger – für ein hochemotionales Feuererlebnis. Ist der Pelletofen hingegen ausgeschaltet, sind Brennraum und Asche nahezu unsichtbar.

Technische Daten

Maximale Scheibengröße	1.165 x 600 mm
Glasdicke	4 mm
Empfohlene Anwendung	Pelletkamine
Materialfarbe	Schwarz
Form	Flache Zuschnitte
Oberflächenstruktur	Beide Seiten glatt
Dekoration	Logo möglich in polar white, moon grey oder pure black
Reinigung	SCHOTT ROBAX® Trockenreiniger

Thermische Eigenschaften

Temperaturbelastbarkeit	Bis 610 °C = 1.000 Stunden Bis 660 °C = 100 Stunden
Temperaturabschreckfestigkeit	$T_{\max} \leq 700 \text{ °C}$
Temperaturunterschiedsfestigkeit	$T_{\max} \leq 700 \text{ °C}$

Chemische Eigenschaften

Säurebeständigkeit	Min. Klasse S2 (nach DIN 12116)
Laugenbeständigkeit	Min. Klasse A1 (in Anlehnung an ISO 695)
Wasserbeständigkeit	HGB 1 (nach ISO 719)

schott.com/robax

SCHOTT AG, Hattenbergstraße 10, 55122 Mainz, Germany
info.robax@schott.com

SCHOTT
ROBAX®