



ROBAX® NightView

Für ein neues Pelletfeuer-Erlebnis



An-Zustand



Aus-Zustand

ROBAX® NightView macht aus einem Pelletofen einen noch attraktiveren Kaminofen. Durch die speziell getönte Glaskeramik-Feuersichtscheibe wirken die Flammen dunkler und ruhiger – für ein hochemotionales Feuererlebnis. Ist der Pelletofen hingegen ausgeschaltet, sind Brennraum und Asche nahezu unsichtbar.

| Technische Daten | |
|------------------------|--|
| Maximale Scheibengröße | 1.165 x 600 mm |
| Glasdicke | 4 mm |
| Empfohlene Anwendung | Pelletkamine |
| Materialfarbe | Schwarz |
| Form | Flache Zuschnitte |
| Oberflächenstruktur | Beide Seiten glatt |
| Dekoration | Logo möglich in polar white, moon grey oder pure black |
| Reinigung | SCHOTT ROBAX® Trockenreiniger |



| Thermische Eigenschaften | |
|----------------------------------|--|
| Temperaturbelastbarkeit | Bis 610 °C = 1.000 Stunden Bis 660 °C = 100 Stunden |
| Temperaturabschreckfestigkeit | $T_{max} \leq 700 \text{ °C}$ |
| Temperaturunterschiedsfestigkeit | $T_{max} \leq 700 \text{ °C}$ |

| Chemische Eigenschaften | |
|-------------------------|---|
| Säurebeständigkeit | Min. Klasse S2 (nach DIN 12116) |
| Laugenbeständigkeit | Min. Klasse A1 (in Anlehnung an ISO 695) |
| Wasserbeständigkeit | HGB 1 (nach ISO 719) |

50179 GERMAN/ENGLISH 03/2022 Version 6 all/nino Printed in Germany

SCHOTT AG
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz, Germany
info.robax@schott.com

schott.com/robax

